

# Frame Square Wall



## Frame Square Wall Zwart 300lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605256  
EAN: 7021986052565



### Elektrisch

System wattage: 6W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 300lm  
Werkzaamheid: 50 lm/W  
Kleurtemperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L70/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Plastic Opal  
Bundelhoek: 110°  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 240  
Breedte (mm) W: 240  
Hoogte (mm) H: 77  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.47 / 2.1

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 248 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 2 5 6 5