

Artikel nummer	artikelnaam
840402051	HK05 - T 180°, bewegingsmelder, 2-dr, 5-300W, LED 5-100 VA, arctic wit

INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads apparaat, 5 - 300 W, LED 5 - 100 VA



Technische gegevens	840402051
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	65,000 mm
Diepte	65,000 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Diameter	50 mm
Inbouwbreedte	50,00 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	300 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6,00 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	31,500 mm
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	1,200 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	3
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	100 W

Technische gegevens	840402051
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
Kleur	arctic wit
Breedte	55,000 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Inbouwdiepte	31,500 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	50 mm
Max. reikwijdte frontaal	9,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	9,000 m
Temperatuur	0 45 °C
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	ja
Geschikt voor wandmontage	ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee