

# Mérőórás passzaméter

## Specifikáció

Osztás Mérőóra komparátor	0,001 mm
Mérőóra pontossága	1 $\mu$ m
Mérési felület	Keményfém betétes, finoman leppelt
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, mdb tartóval



## Sorozat 523

Állítható idomszer beépített mérőórával. A következő előnyöket kínálja:

- Különösen ideális a hengeres alkatrészek gyors ellenőrzéséhez tömeggyártásban.
- a névleges méret mérőhasábbal állítható be.
- Könnyen kezelhető visszahúzó gomb



523-121

## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Ülék visszahúzási hossz	Síklapúság	Párhuzamosság	Értékmutatási tartomány	D [mm]	L coll [mm]	Tömeg [g]
523-121	0 - 25	2 mm	0,3 $\mu$ m	0,6 $\mu$ m	$\pm 0,06$ mm	25	31	740
523-122	25 - 50	2 mm	0,3 $\mu$ m	0,6 $\mu$ m	$\pm 0,06$ mm	35	56	840
523-123	50 - 75	2 mm	0,3 $\mu$ m	1 $\mu$ m	$\pm 0,06$ mm	47,5	81	950
523-124	75 - 100	2 mm	0,3 $\mu$ m	1 $\mu$ m	$\pm 0,06$ mm	60	106	1080

