

Artikelnummer: 129451

Kurzbeschreibung: Etagewagen met 2 etages, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Lichte etagewagen met 2 etages: Stalen buizen en profielstaal, gelast, gepoedercoat, voorzien van duurzame oppervlakte-coating, slag- en krasvast. Laadvlakken van houtmateriaal, toplaag imitatiebeuken. 2 stuur- en 2 bokwielen met TPE-wieltjes, naven met rollager. Met centraal fetra-remsysteem TOTALSTOP* volgens de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens).

[ul] Hoogte laadvlakken: 200/820 mm Draagkracht: 300 kg Wiel-a~ 125 mm, wielbreedte 38 mm Laadoppervlak 850 x 500 mm Buitenafm. (lxbxh): 985 x 500 x 1040 mm Laadoppervlak 1000 x 600 mm Buitenafm. (lxbxh): 1135 x 600 x 1040 mm TOTALSTOP - het centrale fetra-remsysteem Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra ontwikkelde remsysteem is met slechts a'©a'©n voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van beide zwenkwielen veilig geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden. Innovatief: met slechts a'©a'©n voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk Ergonomisch: gemakkelijk te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal Veilig: wielvergrendeling van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar

