

**Artikelnummer:** 132931

**Kurzbeschreibung:** Ka'„RCHER-® Veegmachine KM 75/40 W, handbediend, accuervoeringspakket (elektrisch.)

**Langbeschrijving:** Ka'„RCHER-® Veegmachine KM 75/40 W, handbediend, benzinemotor of accuversiepakket (elektrisch.): De wendbare en soepel lopende Ka'„RCHER-® veegmachine KM 75/40 W wordt moeiteloos met de hand geleid en zorgt voor een grondige reiniging binnen of buiten uw bedrijf. De professionele veegmachine is ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken,



vanaf 600 vierkante meter. Om een ongecompliceerde en snelle afhandeling te garanderen, is de veegcontainer voorzien van een trolleyhandgreep. De gemakkelijk toegankelijke en intuïtief te bedienen bedieningselementen leveren ook een belangrijke bijdrage aan het gebruiksgemak van de machine. De voordelen van deze reinigingsmachine zijn ook het filtersysteem, dat gemaakt is van duurzaam en afwasbaar polyester. U hebt de keuze om de Ka'„RCHER-® veegmachine KM 75/40 W als model G met benzinemotor of als elektrische BP-versie te bestellen. Het elektrische model wordt geleverd met een batterij en een geschikte lader met elektronische besturing.

**Technische hoogtepunten:**

- Aandrijving en elektrisch vermogen: 24 V/400 W
- Aandrijving en vermogen benzinemotor: 3.300 V
- Werksnelheid: 4,5 km/u
- Filteroppervlak: 1,8 m<sup>2</sup>

**Meer details:**

- Voor het vegen van grote oppervlakken (vanaf 600 m<sup>2</sup>)
- Filter van afwasbaar polyester
- Gemakkelijke bediening, zeer wendbaar
- Vuilnisbak met trolleyhendel
- Volume van de veegselcontainer: 40 l
- Filter- en veegwals kunnen zonder gereedschap worden vervangen
- Afmetingen: L 1.430 x B 750 x H 1.190 mm
- Uitleg van de machine en opleiding door servicemedewerkers

