

Artikelnummer: 30919

Kurzbeschreibung: Universele legbordstelling, aanbouwsectie, 5 roosterborden, draagvermogen 76 kg, B 1500 x H 2000 x D 400 mm

Langbeschrijving: Universele legbordstelling, aanbouwsectie, 5 roosterborden, draagvermogen 150 kg, B 1500 x H 2000 mm:
De perfecte oplossing voor magazijn, kantoor, werkplaats en archief.
Belastbaarheid per roosterblad: tot 150 kg bij verdeelde last
Legborden zijn in stappen van 62,5 mm in hoogte verstelbaar
Steunen 40 x 20 x 1,5 mm, met kunststof poten
Hoogwaardige epoxyhars-coating: hemelsblauw (RAL 5015) voor de steunen, lichtgrijs (RAL 7035) voor de legborden
Aanbouwelement met 2 steunen, 2 kunststof poten en 5 legborden
Roosterblad (frame van gesealde vierkante buis voor een optimale lastverdeling)
1500 mm breed
Hoogte: 2000 mm
Verschillende diepten
Bestel voor de opslag van kleine onderdelen a.u.b. een hardvezelplaat per roosterblad mee!
Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\approx 5 : 1$ tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

