



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Zielort Produkt	Rundleitung 7 - 10 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	1,6 mm
Länge	30 mm
Einbautiefe	21 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Hellgrau (NCS 2502-Y)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Montage

Umgebungseigenschaften	UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,00092 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,16 cm
VPE 1 Breite	2,1 cm
VPE 1 Länge	3 cm
VPE 1 Gewicht	0,92 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	10,8 cm
VPE 2 Breite	4,6 cm
VPE 2 Länge	7,2 cm
VPE 2 Gewicht	111 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------