

3-1571987-4 ✓ AKTIV

Alcoswitch | Alcoswitch Gemini A Series

Interne TE-Nummer 3-1571987-4

Rocker Switches, Power, Panel, Silver, Double Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), (On) Off (On), Alcoswitch Gemini A Series

[Auf TE.com ansehen>](#)



Schalter > Wippschalter



Switch Type: **Power**

Produkt-Montagetyp: **Panel**

Anzeige-/Aufdrucklegende: **Keine**

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: **Silber**

Konfiguration (Polstellung): **Doppelpolig – Doppelstellung**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Switch Type	Power
Aktuatortyp	Einrasten, Konischer Rahmen
Ausführung des Aktuators	Drehschalter
Schalter-Steckverbindertyp	Wire Lugs

Konfigurationsmerkmale

Anzeige-/Aufdrucklegende	Keine
Konfiguration (Polstellung)	Doppelpolig – Doppelstellung
Betriebsfunktion	(Ein) Aus (Ein)

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannungsbereich	125 VAC
Operating Voltage Range	28 VDC

Sonstige Eigenschaften

Produktausrichtung	Vertikal
Gehäusefarbe	Schwarz

Farbe des Aktuators	Schwarz
---------------------	---------

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber
Kontakt-nennstrom	5 A

Montage und Anschlusstechnik

Produkt-Montagetyp	Panel
--------------------	-------

Gehäusemerkmale

Abgedichteter Prozess	Nein
-----------------------	------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) SVHC > Schwellenwert: Pb (4% in Component Part) Sicherheitshinweise: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyclen Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 1-1571986-1
A101J1AV2Q004=SGL POLE,ROCKER



TE Teilnr.: 1571986-8
A101J1AQ004=SGL POLE,ROCKER



TE Teilnr.: 3-1571987-8
A207J61ZQ0004=DBL POLE,ROCKER




TE Teilnr.: 1571986-7
A101J1AB004=SGL POLE,ROCKER




TE Teilnr.: 7-1571986-2
A101J1AV2Q004AM marking O -

Auch serienmäßig | Alcoswitch Gemini A Series



Kipphebelschalter(34)



Wippschalter(6)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:553444-4
PLUG ASSY,ACTION PIN,CHAMP-LOK



TE Teilnr.:33460
TERMINAL,SOLIS R 8 10



TE Teilnr.:280530-1
MOD II COSI RECP CONT STR PH-B



TE Teilnr.:6-1437624-0
PKG50B1/4=KNOB PLASTIC 1/4 LEX



Dokumente

Produktzeichnungen

[A205J61ZQ0004=DBL POLE,ROCKER](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1571987-4_A1.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1571987-4_A1.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1571987-4_A1.3d_stp.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5](#)

Englisch