

Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z 16 3 06

Best.-Nr.	mm	mm	mm	Ømm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Geprüft gemäß IEC 60900.

Kraftseitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint®



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z 16 3 09

Best.-Nr.	mm	mm	mm	Ømm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Geprüft gemäß IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – Die neue Dimension an Kraft und Ausdauer

- **Innovativ:** Einzigartige Gelenkkonstruktion.
- **Effektiv:** Geringer Kraftverlust bedeutet weniger Kraft zum Schneiden.
- **Dauerhaft:** Optimale Leistung auch noch nach Tausenden von Schnitten.

INFOBOX: Kraftseitenschneider



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

- Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.
- Ein- und ausschaltbare Öffnungsfeder für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Aktivierung der Öffnungsfeder mit einer Hand möglich.