


InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-4061030



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 0016 160
Beschreibung	InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-4061030
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/61030010016160

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 2
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimpbüchsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	36,4 mm
Breite	39,5 mm
Höhe	14,8 mm

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	45 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222571
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube