



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Wandmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom	32 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	380 - 415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	9 h
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	2,5...10 mm ²
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,479 kg
Basisabmessungen	106 x 130 mm
Höhe	136 mm
Breite	106 mm
Tiefe	178 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	EN 60309-2 EN 60309-1
Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	531,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	12,0 cm
VPE 2 Breite	21,0 cm
VPE 2 Länge	27,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,062 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	6
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------