




BE-8010S - BE-8065S

Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit Dreikomponentengriff für Schlitz-Schrauben, 0,4 bis 2 mm



PRODUKTDDETAILS

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| BE-8010S | 0.4 mm | 2.5 mm | 75 mm | 17 mm | 103 mm | 197 mm | 30 g |
| BE-8220S | 0.5 mm | 3.0 mm | 100 mm | 17 mm | 103 mm | 222 mm | 33 g |
| BE-8230S | 0.6 mm | 3.5 mm | 100 mm | 17 mm | 103 mm | 222 mm | 33 g |
| BE-8040S | 0.8 mm | 4.0 mm | 100 mm | 20 mm | 122 mm | 222 mm | 33 g |
| BE-8050S | 1.0 mm | 5.5 mm | 125 mm | 27 mm | 122 mm | 247 mm | 62 g |
| BE-8255S | 1.2 mm | 6.5 mm | 150 mm | 36 mm | 122 mm | 272 mm | 105 g |
| BE-8065S | 1.2 mm | 8.0 mm | 175 mm | 36 mm | 122 mm | 297 mm | 127 g |
| BE-8258S | 1.6 mm | 10 mm | 200 mm | 36 mm | 161 mm | 361 mm | 270 g |
| BE-8259S | 2.0 mm | 12 mm | 200 mm | 36 mm | 161 mm | 361 mm | 280 g |

Follow the Fish!

