



Pneumatikventil J-3-PK-3

Teilenummer: 10772

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------|---|
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Normalnenndurchfluss | 100 l/min |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 8 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Nennweite | 2,5 mm |
| Schaltzeit um | 7 ms |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 75 g |
| Befestigungsart | wahlweise: auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12 | PK-3 |
| Anschluss Steuerhilfsluft 14 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | PK-3 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Werkstoff Anschlussplatte | Messing PPS-verstärkt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Zink-Druckguss |