

Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.

Betriebsdruck max.	10 bar
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Material	Aluminium-Druckguss vernickelt
Düse	M12x1,25

### Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussart
198620	DBPG14	G 1/4 innen
202424	DBPN72	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2
202425	DBPLW13	Tülle LW 13
202426	DBPLW9	Tülle LW 9
202428	DBPLW6	Tülle LW 6



DBPG14



DBPN72



DBPLW9