

## fetra Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau/natur, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118763



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Kastenwagen

### Traglast 600 kg

Kastenwagen






- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Gestell verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau/natur
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                |                |                     |                          |
|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Wagentyp       | Kastenwagen    | Bereifung           | TPE                      |

|                       |                      |                  |                                     |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| Material              | Stahl                | Rad-Ø            | 200 mm                              |
| Material Verarbeitung | verschweißt          | Radlager         | Rillenkugellager                    |
| Traglast              | 600 kg               | Rad Ausstattung  | Lenkrollen mit Feststellern         |
| Ladeflächenlänge      | 1000 mm              | Radanordnung     | rechteckig                          |
| Ladeflächenbreite     | 700 mm               | Oberfläche       | verzinkt // pulverbeschichtet       |
| Höhe                  | 1070 mm              | Farbe            | brillantblau/natur // RAL5007/natur |
| Euronorm              | nein                 | Farbe Ausführung | verzinkt                            |
| Aufbauten             | 4 Wände (Vollwand)   | Norm             | EN 1757-3 (Feststeller)             |
| Aufbauten Funktion    | 1 Längswand klappbar | Garantie         | 10 Jahre                            |
| Schiebebügel          | 1 Stück              | Gewicht          | 68 kg                               |
| Deckel                | nein                 |                  |                                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 119194 |    | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar   |
| 147905 |    | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar                  |
| 158760 |    | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm   |
| 309745 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar     |