

Casco Bockrolle

Traglast 1000 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Gusseisen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243517



Bockrolle

- Traglast 1000 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	1000 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	60 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Gusseisen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	5,519 kg