

Scangrip Baustrahler SITE LIGHT 40

432 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom
10000 - 40000 Lumen, Mit Tragegriff,
Abstrahlwinkel 120 °, Mit Kabel

Artikelnummer: 254512



Baustrahler

- Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
- Höhe x Breite x Tiefe 241 x 278 x 160 mm
- 432 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse E
- Lichtstrom 10000 - 40000 Lumen
- Mit Tragegriff
- Abstrahlwinkel 120 °
- 4-stufig dimmbar
- Mit Kabel
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Werkzeugtyp | Industrielampe | Leuchte Ausstattung | Tragegriff |
| Leuchtentyp | Baustrahler | Leuchte Funktion | 4-stufig dimmbar |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Baustellen und Lagerhallen | Höhe | 241 mm |
| Leuchtmitteltyp | SMD LED | Breite | 278 mm |
| Leuchtmittel Anzahl | 432 Stück | Tiefe | 160 mm |
| Energieeffizienzklasse | E | Temperaturbereich | -25 °C bis +40 °C |
| Lichtstrom | 10000-40000 Lumen | IP Schutzart | 65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen |
| dimmbar | ja | Garantie | 3 Jahre |
| Abstrahlwinkel | 120 ° | WEEE-Geräteart | Lampen KAT 3 |
| Spannungsversorgung | Kabel | Gewicht | 4,95 kg |
| Kabellänge | 10 m | | |