

META

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3008 x 304 mm, Fachlast 80 kg, 3 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 526760



Das Lagersystem



META Schraubregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)





- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3008 x 304 mm
- Fachlast 80 kg
- Fachtiefe 300 mm
- 3 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfeuern, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeuern und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // Sicherheitskantung
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Schraubsystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Komplettregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld Anzahl	3 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	1850 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	3008 mm	Lieferumfang	1 Grundregal mit 4 und 2 Anbauregale mit je 2 Stützpfeuern, Ebenen gem. Angebot
Tiefe	304 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	80 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Gewicht	67,004 kg
Fachtiefe	300 mm		

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
227961		Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß

