


Stirnzahnräder aus Messing mit einseitiger Nabe, gefräste Zähne, gerade verzahnt

Werkstoff: Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.

Eingriffswinkel 20°.




Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 261 010 00, Stirnrad, Ms58, Modul 0,5, 10 Zähne

Modul 0,5 Zahnbreite b = 2 mm

| Artikel-Nr. | Zähnezahl | b mm | d _a mm | d mm | NL mm | ND mm | BH7 mm | zul. MD* Ncm | Gewicht g |
|-------------|-----------|------|-------------------|------|-------|-------|--------|--------------|-----------|
| 261 010 00 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0,42 | 0,5 |
| 261 012 00 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0,55 | 0,7 |
| 261 013 00 | 13 | 2 | 7,5 | 6,5 | 4 | 5 | 2 | 0,62 | 1,0 |
| 261 014 00 | 14 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0,69 | 1,1 |
| 261 015 00 | 15 | 2 | 8,5 | 7,5 | 4 | 6 | 2 | 0,75 | 1,4 |
| 261 016 00 | 16 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0,80 | 1,5 |
| 261 017 00 | 17 | 2 | 9,5 | 8,5 | 4 | 7 | 2 | 0,83 | 2,0 |
| 261 018 00 | 18 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0,94 | 2,2 |
| 261 019 00 | 19 | 2 | 10,5 | 9,5 | 4 | 8 | 2 | 1,07 | 2,8 |
| 261 020 00 | 20 | 2 | 11 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1,20 | 2,8 |
| 261 021 00 | 21 | 2 | 11,5 | 10,5 | 4 | 8 | 2 | 1,34 | 2,7 |
| 261 022 00 | 22 | 2 | 12 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1,49 | 3,1 |
| 261 023 00 | 23 | 2 | 12,5 | 11,5 | 4 | 10 | 2 | 1,65 | 4,1 |
| 261 024 00 | 24 | 2 | 13 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1,80 | 4,3 |
| 261 025 00 | 25 | 2 | 13,5 | 12,5 | 4 | 10 | 2 | 2,00 | 4,6 |
| 261 026 00 | 26 | 2 | 14 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2,20 | 4,4 |
| 261 027 00 | 27 | 2 | 14,5 | 13,5 | 4 | 10 | 3 | 2,40 | 4,5 |
| 261 028 00 | 28 | 2 | 15 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2,60 | 4,8 |
| 261 030 00 | 30 | 2 | 16 | 15 | 4 | 10 | 3 | 3,00 | 5,2 |
| 261 032 00 | 32 | 2 | 17 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3,50 | 5,6 |
| 261 035 00 | 35 | 2 | 18,5 | 17,5 | 4 | 12 | 3 | 4,20 | 7,3 |
| 261 036 00 | 36 | 2 | 19 | 18 | 4 | 12 | 3 | 4,50 | 7,7 |
| 261 038 00 | 38 | 2 | 20 | 19 | 4 | 12 | 3 | 5,10 | 8,0 |
| 261 040 00 | 40 | 2 | 21 | 20 | 4 | 12 | 3 | 5,70 | 8,6 |
| 261 042 00 | 42 | 2 | 22 | 21 | 4 | 12 | 3 | 6,30 | 8,9 |
| 261 045 00 | 45 | 2 | 23,5 | 22,5 | 4 | 12 | 3 | 7,40 | 9,9 |
| 261 048 00 | 48 | 2 | 25 | 24 | 4 | 12 | 3 | 8,50 | 10,7 |
| 261 050 00 | 50 | 2 | 26 | 25 | 4 | 12 | 3 | 9,30 | 11,4 |
| 261 052 00 | 52 | 2 | 27 | 26 | 4 | 12 | 3 | 10,2 | 12,1 |
| 261 054 00 | 54 | 2 | 28 | 27 | 4 | 12 | 3 | 11,1 | 13,0 |
| 261 055 00 | 55 | 2 | 28,5 | 27,5 | 4 | 12 | 3 | 11,5 | 13,2 |
| 261 056 00 | 56 | 2 | 29 | 28 | 4 | 12 | 3 | 12,0 | 13,7 |
| 261 060 00 | 60 | 2 | 31 | 30 | 4 | 12 | 3 | 14,0 | 15,4 |
| 261 064 00 | 64 | 2 | 33 | 32 | 4 | 15 | 3 | 16,0 | 18,7 |
| 261 065 00 | 65 | 2 | 33,5 | 32,5 | 4 | 15 | 3 | 16,7 | 19,0 |
| 261 070 00 | 70 | 2 | 36 | 35 | 4 | 15 | 3 | 19,7 | 21,3 |
| 261 072 00 | 72 | 2 | 37 | 36 | 4 | 15 | 3 | 21,0 | 22,4 |
| 261 075 00 | 75 | 2 | 38,5 | 37,5 | 4 | 15 | 3 | 23,0 | 23,7 |
| 261 080 00 | 80 | 2 | 41 | 40 | 4 | 15 | 3 | 26,5 | 26,2 |
| 261 085 00 | 85 | 2 | 43,5 | 42,5 | 4 | 15 | 3 | 30,5 | 29,1 |
| 261 090 00 | 90 | 2 | 46 | 45 | 4 | 15 | 3 | 34,5 | 32,3 |
| 261 096 00 | 96 | 2 | 49 | 48 | 4 | 15 | 3 | 40,0 | 36,1 |
| 261 100 00 | 100 | 2 | 51 | 50 | 4 | 15 | 3 | 44,0 | 39,4 |
| 261 114 00 | 114 | 2 | 58 | 57 | 4 | 15 | 3 | 62,0 | 47,5 |
| 261 120 00 | 120 | 2 | 61 | 60 | 4 | 25 | 3 | 72,0 | 62,8 |

* Berechnungsgrundlagen siehe Seite 235.



Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.