

Y-Lager, mit Gewindestiftbefestigung

Hauptabmessungen				Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung Pu	Grenz- drehzahl bei Wellen- toleranz h6	Gewicht	Kurzzeichen
d	D	B	C	dyn. C	stat. C0				
mm				kN		kN	min-1	kg	-
12	40	27,4	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,11	YAR 203/12-2F
12,7	40	22,5	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,091	YAT 203-008
12,7	40	27,4	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,11	YAR 203-008-2F
15	40	27,4	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,099	YAR 203/15-2F
15,875	40	22,5	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,08	YAT 203-010
15,875	40	27,4	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,09	YAR 203-010-2F
17	40	22,1	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,074	YAT 203
17	40	27,4	12	9,56	4,75	0,2	9500	0,088	YAR 203-2F
19,05	47	25,5	14	12,7	6,55	0,28	8500	0,11	YAT 204-012
19,05	47	31	14	12,7	6,55	0,28	8500	0,14	YAR 204-012-2F
19,05	47	31	14	12,7	6,55	0,28	5000	0,14	YAR 204-012-2RF
19,05	47	31	14	10,8	6,55	0,28	5000	0,14	YAR 204-012-2RF/HV
20	47	25,5	14	12,7	6,55	0,28	8500	0,11	YAT 204
20	47	31	14	12,7	6,55	0,28	8500	0,14	YAR 204-2F
20	47	31	14	12,7	6,55	0,28	5000	0,14	YAR 204-2RF
20	47	31	14	10,8	6,55	0,28	5000	0,14	YAR 204-2RF/HV
20	47	31	14	12,7	6,55	0,28	5000	0,14	YAR 204-2RF/VE495
20,637	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,21	YAR 205-013-2F
22,225	52	27,2	15	14	7,8	0,335	7000	0,17	YAT 205-014
22,225	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,2	YAR 205-014-2F
23,813	52	27,2	15	14	7,8	0,335	7000	0,15	YAT 205-015
23,813	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,18	YAR 205-015-2F
25	52	27,2	15	14	7,8	0,335	7000	0,14	YAT 205
25	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,17	YAR 205-2F
25	52	34,1	15	14	7,8	0,335	4300	0,17	YAR 205-2RF