



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3280 Materialständer



Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlegekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	150
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	510
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	410
<b>Neigungswinkel (Grad)</b>	0, 15, 30
<b>Höhenverstellbar von-bis (mm)</b>	505-775
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	75 x 25
<b>Gewicht (kg)</b>	17,6
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976032801