


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>HFXP Turbo Pro SW</b>
Rövid leírás	hajlékony lépésálló gégecső belül elhelyezkedő hosszanti Turbo barázdákkal, halogénmentes
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33432
Nyomásállóság	> 750 N

Normák: EN 61386-1, EN 61386-22

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint  
Halogénmentes a EN 50642 szerint  
Halogénmentes a EN 60754 szerint



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +105 °C	hajlékony	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Kicsomag	Nagycsomag
087 169	16 mm	9,9 mm	50 m	2700 m
087 172	32 mm	23,3 mm	25 m	675 m
087 173	40 mm	30 mm	25 m	500 m
087 174	50 mm	38,7 mm	25 m	300 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PP-Blend

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépipítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.