

Technisches Datenblatt

PEBS Erdungsbandschellen / Art.Nr. 05100964-05100966+05101112+05103925

- Für Anwendung in weitestgehend trockenen Innenräumen
- Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre
- Für Kabel: 2,5 - 16 mm²
- Spannband: V2A
- Spannteil: Bandstahl
- Trägerteil: verzinkt, chromatiert
- Anzahl der Leiter: 1



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	für Rohre Ø	Spannband
05100964	PEBS 130	10 / 60	1/8 bis 3/8 Zoll	14 x 135 mm
05100965	PEBS 200	10 / 80	1/8 bis 1 1/2 Zoll	20 x 208 mm
05100966	PEBS 420	10 / 80	1/8 bis 4 Zoll	20 x 427 mm
05101112	PEBS 200	10 / 80	1/8 bis 1 1/2 Zoll	20 x 208 mm
05103925	PEBS 605	10 / 80	1/8 bis 6 Zoll	20 x 605 mm