

B 240 T



geländegängiges Fahrgestell,
große Räder mit breiter Vollgummibereifung



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer
Kurbel und 20 m Stahlgewebe-
Hochdruckschlauch



Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole,
Turbokillerlanze und Flachstrahllanze



große Auspuff-Schutzabdeckung



Rammschutz vorn und hinten



Exzenter-Feststellbremse



WassereingangsfILTER

Technische Daten

Art.-Nr.
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar
max. zulässiger Überdruck
Wasserleistung
Warmwasserzulauf
Ansaughöhe
Düsengröße Turbokiller
Düsengröße Flachstrahl
Leistungsdaten Motor
Gewicht
Maße in mm (L x B x H)

B 240 T

41.192 1
30-220 bar / 3-22 MPa
240 bar / 24 MPa
16 l/min (960 l/h)
max. 60 °C
2,5 m
● 05
● 2505
11 PS Benzin Honda
93 kg
720 x 570 x 960

Lieferumfang

Drehzahlregulierung
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 20 m NW 8
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8
Sicherheits-Abschaltpistole 'Starlet'
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr
Feststellbremse
WassereingangsfILTER
● Farbcodierung für Düsengröße

serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung
serienmäßige Ausstattung

Art.-Nr.

41.083
12.320 2
41.580-05
41.053 2-D2505
13.310