

**Artikelnummer:** 129430

**Kurzbeschreibung:** Inklapbare wagen, 900 x 600 mm

**Langbeschreibung:** Inklapbare wagen: Duwbeugel op platform inklapbaar. 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE-banden, naven met rollager. Met centraal fetra-remsysteem TOTALSTOP\* volgens de Europese Norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens).



Stalen kar met 2 beugels en inklapbaar tafelpplatform van stalen buis, gepoedercoat

Laadoppervlak blad van houtmateriaal, oppervlak imitatiebeuken

Laadoppervlak 720 x 450 mm

Buitenafm. (lxbxh): 815 x 470 x 930 mm

Hoogte laadvlak: 190 mm

Wiel-a<sup>m</sup> 125, wielbreedte 38 mm

Laadoppervlak 900 x 600 mm

Buitenafm. (lxbxh): 995 x 620 x 965 mm

Hoogte laadvlak: 240 mm

Wiel-a<sup>m</sup> 160 x B 40 mm

\* **TOTALSTOP** - het centrale fetra-remsysteem

Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra ontwikkelde remsysteem is met slechts één voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden

Innovatief: met slechts één voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd

Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk

Ergonomisch: gemakkelijk te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal

Veilig: wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar

