

Artikelnummer: 154814

Kurzbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 500 mm, met 5 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 500 mm:

[ul] Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties

 Ideaal in combinatie met rollebanen en

transportbanden Neemt in in elkaar geschoven positie weinig ruimte in - assen met verspringende rollen

Bijzonder flexibel doordat de baan in een bocht of S-bocht is te gebruiken In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) Verrijdbaar met

zwenkwieltjes Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden) met

kogelgelagerde en verzinkte Stahlröllchen (a~ 48 mm), naar wens ook met

kogelgelagerde Kunststoffröllchen (a~ 48 mm) te bestellen (geen meerprijs)

Asafstand: 32 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte Hoogte instelbaar

van 700 - 1100 mm, inclusief ondersteunen Baanbreedte: 500 mm

Draagvermogen: 120 kg[ul]

