

Schraubendreheinsätze mit Kugelkopf, T-Profil ohne Loch

6,3 mm (1/4") Antrieb, 130 mm lang, für schwer erreichbare Stellen, in Kassette mit Passformeinlage



Beschreibung

7-teilig,
T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Artikel

05450L

Schraubendreheinsätze, 5-Stern mit Loch

9-teiliger Satz, mit Stirnlochbohrung, Chrom-Vanadium, für VAG, Ford, Volvo, Mercedes-Benz PKW + LKW, Rover u.a.

- Lichtmaschine
- Motorsteuerung
- Luftmengenmesser
- Türverkleidung
- Wegfahrsperr
- Steckpumpen

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



Audi
Ford
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz LKW
Rover
Seat
Skoda
VW
Volvo
Volvo LKW

Beschreibung

9-teiliger Satz

Profil



Artikel

IP/4-SET

Schraubendreheinsatz, 5-Stern mit Loch

mit Stirnlochbohrung, Chrom-Vanadium. Für Lichtmaschine, Motorsteuerung, Luftmengenmesser, Türverkleidung bei VAG, Ford, Volvo, Daimler-Benz sowie Steckpumpen an Landmaschinen und Daimler-Benz Actros




Audi
Ford
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz LKW
Seat
Skoda
VW
Rover

Profil	D	Artikel
	IP 10	IP/4-T10
	IP 15	IP/4-T15
	IP 20	IP/4-T20
	IP 25	IP/4-T25
	IP 27	IP/4-T27
	IP 30	IP/4-T30
	IP 40	IP/4-T40
	IP 45	IP/4-T45
	IP 50	IP/4-T50

Gelenkeinsatz, T-Profil ohne Loch

6,3 mm (1/4") Antrieb, S2 Stahl, glanzverchromt



Profil	D	Artikel
	T 8	04462-T8
	T 10	04462-T10
	T 15	04462-T15
	T 20	04462-T20
	T 25	04462-T25
	T 27	04462-T27
	T 30	04462-T30
	T 40	04462-T40