



42U shown

19" Serverschrank, Basic Line

42 HE, Flatpack, 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, schwarz

Part No.: 715461

EAN-13: 0766623715461 | UPC: 766623715461

Die Basic Line der Intellinet Serverschränke bietet Ihnen eine flexible, umfassende und günstige Lösung für Serverinstallationen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 1000 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abschließbaren Seitenwände und Türschlösser mit Mehrpunktverriegelung halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Perforation an Front- und Rückseite sorgt zudem für optimale Luftzirkulation. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf gute Qualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 600 kg.

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 600 kg
- Perforierte Türen an Front- und Rückseite mit Perforationsanteil von 65%
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Türanschlag links und rechts einsetzbar

- Einfach abzunehmende und abschließbare Seitenwände
- Abschließbare Türen an Front- und Rückseite mit Schwenkhebelgriff
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 42 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Zertifikate: RoHS, UL

Abmessungen

- 2033 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm

Lieferumfang

- 19" Serverschrank, Basic Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



42U shown