



Opis:

Zawory spustowe ECO z szerokim gwintem 22 mm, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: niebieski

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z szerokim gwintem 22 mm, pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFIL
- bez wentylacji i bez uszczelki
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 1,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	560100
GTIN	4007228560107
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	niebieski
Masa (kg)	0,03

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	530 x 395 x 545

Masa brutto OJ (kg)	0,75
---------------------	-------------

Paleta

D x S x W (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Masa (kg)	0,0
-----------	------------