

fetra Rungenwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 700 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Rungen, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge



Artikelnummer: 118989

fetra Rungenwagen

Traglast 1200 kg

Rungenwagen






- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 700 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Rungen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt

Plattformwagentyp	Rungenwagen	Euronorm	nein
Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	280 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	2000 mm	Bereifung	Elastik
Ladeflächenbreite	700 mm	Radlager	Kugellager
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Rad-Ø	200 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Material Felge	Aluminium-Spritzguss
Aufbauten	4 Rungen	Radanordnung	rechteckig
Höhe Aufbauten	600 mm	Höhe	880 mm
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
nestbar	nein	Garantie	10 Jahre
Material Gestell	Stahl	Gewicht	90 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar