


Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 4305 x 1120 mm, 5 Ständer, Nutzung beidseitig, 6 Lagerebenen, Traglast je Ebene 875 kg, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 131483



Kragarmregal

Standard Bauart

Kragarmregal

- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 4305 x 1120 mm
- 5 Ständer
- Nutzung beidseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- Traglast je Ebene 875 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau





- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)




Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Traglast pro Ebene | 875 kg |
| Regaltyp | Kragarmregal | Kragarmausrichtung | gerade |
| Regalsystem | Stecksystem | Kragarmlänge | Gleich lange Arme |
| Regalfeld | Komplettregal | Ständer | 5 Stück |
| Regalfeld Anzahl | 2 Stück | Kragarme pro Ständer | 6 Stück |
| Nutzung | beidseitig | Material | Stahl |
| Höhe | 2480 mm | Oberfläche Ständer | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Breite | 4305 mm | Oberfläche Kragarm | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Nutztiefe | 500 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Tiefe | 1120 mm | Farbe Kragarme | enzianblau // RAL5010 |
| Achsmaß | 1061 mm | Farbe Ausführung | enzianblau // RAL5010 |
| Lagerebenen | 6 Stück | Kran-/Staplerentladung erforderlich | ja // bitte anfragen |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Norm DGUV | DGUV 108-007 |
| Böden- / Ebenentyp | Kragarm | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614 |
| Traglast gesamt | 10500 kg | Gewicht | 294,57 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 157716 |  | Fachboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1056 x 500 mm, Für eine Fachlast von 175 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 157749 |  | Sockelboden für Kragarmregal, Breite x Tiefe 1045 x 500 mm, Für eine Fachlast von 420 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203501 |  | Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium |
| 404924 |  | Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung |
| 505144 |  | Bodenmarkiergerät für Markierband |

524978



Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm