

VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 835 x 490
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203969



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tischwagen

2 Etagen mit Holzböden

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Mit 2 Holzböden, Bügel hoch
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm


- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details












Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	250 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	835 mm	Schiebebügelausrichtung	hoch
Ladeflächenbreite	490 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Etage(n)	Holz	Bereifung	TPE
Traglast Etage	80 kg	Rad-Ø	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Wagen Ausstattung	2 Holzböden, Bügel hoch	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1010 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	27,6 kg

Zubehör

203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg