

## Halogenglühlampe 8x30mm Import, G4 12V 10W satiniert

Artikel-Nr. 42722

Lampenleistung:	10 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	833 mA
Lichtstrom:	120 lm
Sockel:	G4
Farbtemperatur:	3000 K
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	matt
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Import Halogen-Stiftsockellampe - Import - G4, satiniert, Transversal, Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.