

# BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell -  
Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-E300ESK
EAN/UPC	8809521192612



## Beschreibung

BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.23 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier, Quittungspapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, JPN, Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	56
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 18.24 cm x 12.85 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.