

## Stergrepen • gelijk aan DIN 6336, roestvast staal A4

24691.1463



### Productbeschrijving


Uitvoering zonder vuilvanger. Geschikt voor alle toepassingen met hoge eisen aan de hygiëne (bijv. voedingsindustrie).  
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

### Materiaal

#### Greep

- Roestvast staal 1.4408, precisiegegoten, gepolijst


### Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Artikelnr.
met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2						
63	20	M12	40	22	389	24691.1463

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."