

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 50 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159265



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 50 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 50 mm
- espacement des trous des vis 40x40/34x34 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	73 mm
charge	50 kg	largeur de roulement	20 mm

pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Silencieux
Ø de roue	50 mm	longueur de plaque	54 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	54 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	40x40/34x34 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	gris