

Rocholz dérouleur 2000

largeur de coupe 2000 mm, Pour un diamètre de la roulette de 800 mm, hauteur x profondeur 1665 x 850 mm, soubassement pieds

Numéro d'article: 208316



ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM



Rocholz Dérouleur 2000

Rocholz dérouleur 2000

- largeur de coupe 2000 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 800 mm
- dispositif de coupe : 2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens
- hauteur x profondeur 1665 x 850 mm
- force 100 kg
- soubassement pieds
- À poser sur la table
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7011/RAL9005/RAL2002
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

type d'emballage	dérouleur	roulant	non
mode d'emballage	manuel	soubassement	pieds
convient pour	papier, carton, film souple	matériau	acier

(produit/matériau)			
largeur de coupe	2000 mm	surface	finition peinture époxy
diamètre de roulette	800 mm	couleur	RAL7011/RAL9005/RAL2002
charge	100 kg	certification	GS
dispositif de coupe	2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens	installation	table
hauteur	1665 mm	Poids	39 kg
profondeur	850 mm		

Accessoires

208368



compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 2000 mm

Cela s'adapte aussi ...

194847



revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

217101



cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation

221144



gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7

508821



siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir

526491



cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

552562



carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m²