

C+P

rayonnage mural

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm, charge max. par tablette 50 kg, 3 niveaux avec tablette en acier, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 503842

ERGO



C+P Rayonnage mural ERGO

extra haut

rayonnage mural

- hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm
- charge max. par tablette 50 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 15 mm
- structure en tôle d'acier
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec label de sécurité GS
- 10 années de garantie


Détails techniques

type de meuble rayonnage

type tablette/niveau tablette en acier

type de rayonnage	rayonnage mural	surface de tablette	galvanisé
hauteur	830 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	700 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	300 mm	certification	GS
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	garantie	10 années
matériau	tôle d'acier	surface de corps	thermolaqué
charge maxi par tablette	50 kg	Poids	16,091978705 kg
équipement rayonnage	tablettes		

Accessoires

503846		tablette en acier pour armoire murale, largeur x profondeur 700 x 300 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerry can avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge