

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

Numéro d'article: 528766



PAVOY Établi mobile

établi roulant







- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 4 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 4 tiroirs
- à droite 1 armoire
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/2x200 mm
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 80 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec poignée barre
- structure en acier, soudé

- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	20 kg
type de table	établi	extension tiroir	80 %
forme de châssis	piètement 4 pieds	glissière tiroir	à roulement à billes
hauteur	915 mm	poignée	poignée barre
largeur	1090 mm	matériau de plaque	multiplex
profondeur	600 mm	couleur de la plaque	hêtre
épaisseur de panneau	25 mm	matériau de châssis	acier
charge	400 kg	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	matériau de finition	soudé
équipement établi	4 tiroirs, 1 armoire	nombre de portes	1 pièce
soubassements à gauche	4 tiroirs	roulant	oui
soubassements à droite	1 armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de tiroirs	4 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/2x200 mm	Ø de roue	160 mm
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	Poids	56 kg

Accessoires





100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100227		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100229		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100232		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1

527857



Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent