

Nahrungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B



Teilenummer: 151526

Classic - nicht fur Neukonstruktionen verwenden

mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 0,5 ms
Ausschaltzeit	0,03 ms
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Kurzschlussfestigkeit	nein
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 27 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	Stecker M8x1 3-polig
Befestigungsart	mit Zubehor
Produktgewicht	6 g
Werkstoff Gahuse	PET
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67