



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 3280 Materiaalstandaard



Voor eurobakken, stalen bakken, draadkorven, enz. , in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buisconstructie met een platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met glijlager. 2 wielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	510
laadvlak breedte (mm)	410
Kantelhoek (graad)	0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm)	505-775
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	17,6
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976032801