

Artikelnummer: 125444

Kurzbeschreibung: Etagenwagen, 4 Holz-Böden, bis 600 kg, 3 Gitterwände, 1000 x 600 mm, Stahl, blau

Langbeschreibung: Etagenwagen, 4 Holz-Böden, bis 600 kg, 3 Gitterwände, versch. Ladeflächen, Stahl, blau: Auf den Holzböden des Etagenwagens halten drei Gitterwände Lasten an ihrem Platz und erlauben die optimale Ausnutzung. Das Be- und Entladen des leichtgängigen Wagens ist über eine Längsseite möglich. Etagenwagen gehören zu den beliebten Allroundtransporthilfen in Gewerbe und Industrie. Wo es besonders darauf ankommt, die Lasten gegen Verrutschen und Herabfallen zu sichern, bieten sich Wagen mit seitlichen Gittern an.

Bei diesem Modell halten drei Wände mit Drahtgittern in den Abmessungen 100 mm x 100 mm x 5 mm die Ladung zuverlässig an ihrem Platz. Zugänglich bleibt sie über eine Längsseite. Der unterste Holzboden ist fest installiert, die übrigen drei kräftigen Holzwerkstoffplatten im Buchen-Design können flexibel und im Raster von 100 mm eingelegt werden. Der in leuchtendem Blau pulverbeschichtete Rahmen aus verschweißtem Stahlrohr ist mit einem Lenkgriff an einer Schmalseite versehen und kann dank der vier Sicherheitsrollen mit TPE-Reifen nach EU-Norm komfortabel bewegt werden. Die beiden Lenkrollen sind feststellbar und können so gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert werden. Er ist je nach Anforderung in drei verschiedenen Abmessungen lieferbar. Transportiert werden können Lasten mit einem Gewicht von maximal 600 kg. Pro Etage sind 90 kg zulässig. Der Etagenwagen mit seitlichen Gitterwänden ist ein deutsches Erzeugnis mit zehn Jahren Garantie. Ladefläche/Etagen: Hochwertige Böden aus Holzwerkstoffplatten. Oberflächengestaltung in Buchen-Optik. 600 kg Belastbarkeit mit bis zu 90 kg je Etage. Abmessungen: 1000 x 600 mm, 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm. Etagen in Höhen von 269, 669, 1069, 1469 mm. Rahmenkonstruktion und Bereifung: Rahmen aus Stahlrohr und Profilstahl, im Baukastensystem verschraubt. Lenkbügel an einer Schmalseite. Drei seitliche Gitterwände 100 mm x 100 mm x 5 mm. Pulverbeschichtet blau RAL 70162. feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen. Reifen aus thermoplastischem Elastomer 200 x 40 mm. Rillen-Kugellager der Radnaben. Einsatzzweck: Gastronomie, Büro, Industrie. Kein Herabfallen oder Verrutschen von Lasten. Weitere Details: Eigengewicht: 80, 85 oder 97 kg (je nach Abmessungen). Europäische Sicherheitsnorm Tischwagen EN 1757-3. Made in Germany. 10 Jahre Garantie.



EAN/GTIN: 4017976184111