

Artikelnummer: 132931

Kurzbeschreibung: KÄRCHER- Kehrmaschine KM 75/40 W, handgeführt, Batterieversion-Pack (elektr.)

Langbeschreibung: KÄRCHER- Kehrmaschine KM 75/40 W, handgeführt, Benzinmotor oder Batterieversion-Pack (elektr.): Die wendige und leichtgängige KÄRCHER- Kehrsaugmaschine KM 75/40 W wird ohne Kraftaufwand mit der Hand geführt und sorgt für gründliche Sauberkeit im Innen- oder Außenbereich Ihres Unternehmens. Die professionelle Kehrmaschine eignet sich ideal für die Reinigung großer Flächen, ab 600 Quadratmeter. Um eine unkomplizierte und schnelle Handhabung zu gewährleisten, ist der Kehrgutbehälter mit einem Trolley-Griff ausgestattet. Auch die gut erreichbaren und intuitiv bedienbaren Steuerungselemente leisten einen wichtigen Beitrag zum Bedienkomfort des Geräts. Zu den Pluspunkten dieser Reinigungsmaschine zählt darüber hinaus ihr Filtersystem, das aus langlebigem und waschbarem Polyester hergestellt ist. Sie haben die Wahl, die KÄRCHER- Kehrsaugmaschine KM 75/40 W als Modell G mit Benzinmotor oder als elektrische BP Variante zu bestellen. Im Lieferumfang des elektrischen Modells sind eine Batterie und ein passendes Ladegerät mit elektronischer Steuerung enthalten. Technische Highlights: Antrieb und Leistung elektrisch: 24 V/400 W Antrieb und Leistung Benzin: 3.300 W Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5 km/h Filterfläche: 1,8 qm Weitere Details: Für das Kehren großer Flächen (ab 600 qm) Filter aus waschbarem Polyester Einfaches Handling, sehr wendig Kehrgutbehälter mit Trolleygriff Volumen Kehrgutbehälter: 40 l Filter und Kehrwalze lassen sich ohne Werkzeug wechseln Abmessungen: L 1.430 x B 750 x H 1.190 mm Erläuterung der Maschine und Einarbeitung durch Servicemitarbeiter



EAN/GTIN: 4039784468412