

**Artikelnummer:** 400031

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard, 1500 x 1000 mm, Melamin lichtgrau, rubinrot

**Langbeschreibung:** Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard, T 1000 mm, Breite und Tischplatte wählbar: In dieser Ausführung ist der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard 1000 mm tief und bietet drei unterschiedliche Breiten. Auch die Tischplatte des Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann individuell aus drei Ausführungen gewählt werden. Mit dem Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard bleiben Sie stets flexibel. Denn der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard lässt sich problemlos



jederzeit von einem Einzel- oder Reihenarbeitstisch in einen vollständig ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitern. Der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard hat ein selbsttragendes Stahlgestell, das aus zwei 50 x 40 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen 60 mm hohen Zagen besteht. Hochwertig pulverbeschichtet ist der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard somit äußerst langlebig und stabil. Auch lässt sich der UNIVERSAL Standard per Klemmschrauben von 738 mm auf 848 mm in der Höhe verstellen. Der Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard hat eine Tiefe von 1000 mm und kann in den Breiten 1500 mm, 1750 mm und 2000 mm geliefert werden. Ebenfalls wählbar ist die 22 mm dicke Tischplatte. Diese steht Ihnen in drei Ausführungen für unterschiedliche Ansprüche zur Verfügung. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch gerne den Manuflex Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in einer leitfähigen Ausführung. Kontaktieren Sie uns hierfür bitte. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 a'çâ, -â€œ 848 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 1000 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche

**EAN/GTIN:** 4045916070200

