

Productinformatie

71 01 160

KNIPEX CoBolt® S

Compacte boutensnijtangen



- Extreem hoog snijdvermogen in een handige 160 mm lengte
- Kleine, slanke kop voor een zeer goede toegankelijkheid
- Compact en doeltreffend: snijdt bouten, nagels, klinknagels etc. tot Ø 4,4 mm
- Hoog belastbare, inductief geharde lemmer voor dunne, harde draden, schroeven en veren, snijhardheid ca. 64 HRC
- Geringe kracht vereist door efficiënte overbrengingsmechaniek
- Het te snijden materiaal glijdt niet weg door gelaserd mes
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	71 01 160
EAN	4003773082668
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	200 g
Afmetingen	160 x 45 x 14 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 5,3 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Compact, licht en altijd erbij



Krachtig tot in de punten





Slanke kop voor optimale toegankelijkheid

