

Broszura informacyjna

74 22 200 T

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Główna zakrzywiona pod kątem 12° zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	74 22 200 T
EAN	4003773080107
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	305 g
Wymiary	200 x 56 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

