

## Produktinformation

**83 60 015**

### Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

DIN 5234

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



#### Allgemein

Artikel-Nr.	83 60 015
EAN	4003773075677
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	1.470 g
Abmessungen	420 x 84 x 28 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Spannweite	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 60 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 1/2 Zoll
Rohr-Innendurchmesser	37,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



