

## Broszura informacyjna

# 87 01 125

### KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

DIN ISO 8976



- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniu
- 125 mm, szerokość chwytu rur  $\varnothing$  29 mm, szerokość chwytu nakrętek  $\varnothing$  27 mm, waga 85 g
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

## Ogólna

Nr art.	87 01 125
EAN	4003773069935
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	85 g
Wymiary	125 x 38 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

## Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	$\varnothing$ 1 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	27 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	$\varnothing$ 30 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



