

Productinformatie

87 41 250

Verstelbare moerentang



- Openingscapaciteit voor schroeven en bouten van 10 tot 32 mm (3/8" tot 1 1/4"); blokkeert automatisch vanaf 17 mm; geen verschuivingen van het te bewerken werkstuk
- Geen speling tijdens het vastgrijpen van zeskantige boutenkoppen in metrische afmetingen en in duim
- Stevige en vaste grip van beschadigde, verroeste of overgeverfde moeren en schroeven
- Ideaal voor werkzaamheden aan remleidingen van de auto
- Snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen volgens het ratelprincipe
- Instelling per knop direct op het werkstuk, ook met een hand mogelijk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Vervangt een set schroefslutels
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard




Algemeen

Artikel-nr.	87 41 250
EAN	4003773054566
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	328 g
Afmetingen	250 x 48 x 13 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	15
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 3/8 – 1 1/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 10 – 32 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Zelfklemende functie verhindert dat de tang wegglijdt en vereist minder kracht



Werken aan vastzittende schroeven met afgeronde kanten



Nauwkeurige instelling door druk op de knop: snel en gemakkelijk