

Información sobre productos

97 53 09

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso frontal



- Crimpado de 0,08 a 10,0 mm² y 16,0 mm² en un perfil
- Con palanca de selección para crimpado ya sea entre 0,08 a 10,0 mm² o 16 mm²
- También apto para punteras huecas Twin hasta 2 x 10 mm², pero menores de Ø 6,6 mm (p.e. KNIPEX no. de art. 97 99 377)
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera hueca: sin errores en el crimpado por usar la matriz equivocada
- Inserción frontal de las punteras huecas en la crimpadora
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite




Información general

Núm. de artículo	97 53 09
EAN	4003773044550
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	486 g
Dimensiones	190 x 20 x 23 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica



Características técnicas



Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 10 / 16 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 6

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.









97 53 08: Acceso lateral a punteras huecas hasta 2,5 mm²; ej: espacios reducidos

Acceso frontal en punteras huecas, ej: conmutadores



Crimpado en cuadradillo